

**Værktøjsholder, form B1 radial højre, kort, Skaft-Ø d1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319007 20
GTIN	4067263014270
Artikelklasse	32V

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

**Anvendelse:**

Primært til udvendig bearbejdning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivelse**

b <sub>2</sub>	30 mm
b <sub>1</sub>	55 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 20
Skaft-Ø d <sub>1</sub>	20 mm
h <sub>1</sub>	16 mm
h <sub>5</sub>	25 mm
l <sub>1</sub>	16 mm

l <sub>2</sub>	30 mm
h <sub>2</sub>	22 mm
h <sub>6</sub>	30 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder