

**Værktøjsholder, form B2 radial venstre, kort, Skaft-Ø d1: 30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319017 30
GTIN	4067263201137
Artikelklasse	32V

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

**Anvendelse:**

Primært til udvendig bearbejdning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivelse**

$l_1$	22 mm
$h_1$	20 mm
$b_2$	35 mm
$h_5$	28 mm
$b_1$	70 mm
$l_2$	40 mm

h <sub>2</sub>	29 mm
Skaft-Ø d <sub>1</sub>	30 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 30
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder