

**Værktøjsholder, form B2 radial venstre, kort, Skaft-Ø d1: 50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319017 50
GTIN	4067263201151
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjetdyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

h_1	32 mm
h_2	41 mm
Skaft-Ø d_1	50 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 50
l_2	55 mm
b_1	100 mm

b ₂	50 mm
h ₅	36 mm
l ₁	30 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder