

**Værktøjsholder, form B2 radial venstre, kort, Skaft-Ø d1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319017 16
GTIN	4067263201113
Artikelklasse	32V

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjetdyser.

**Anvendelse:**

Primært til udvendig bearbejdning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivelse**

$h_2$	17 mm
$b_1$	42 mm
$b_2$	23 mm
$h_1$	12 mm
Skaft-Ø $d_1$	16 mm
$h_5$	20 mm

$l_1$	13 mm
$h_6$	30 mm
$l_2$	24 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 16
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder