

**Værktøjsholder, form B1 radial højre, kort, Skaft-Ø d1: 50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319007 50
GTIN	4067263201106
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjetdyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

b ₂	50 mm
h ₁	32 mm
h ₂	41 mm
h ₅	36 mm
b ₁	100 mm
l ₂	55 mm
Skaft-Ø d ₁	50 mm

Farvekode VDI-skaft	VDI 50
l ₁	30 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder