

**Værktøjsholder, form B2 radial venstre, kort, Skaft-Ø d1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319017 40
GTIN	4067263201144
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjetdyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

b ₂	42,5 mm
b ₁	85 mm
h ₅	32,5 mm
h ₁	25 mm
h ₂	25 mm
Skaft-Ø d ₁	40 mm

l ₁	22 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 40
l ₂	44 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder