

**Værktøjsholder, form B4 radial venstre, kort, Skaft-Ø d1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319037 40
GTIN	4067263201243
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

l_2	44 mm
b_1	85 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 40
b_2	42,5 mm
h_5	32,5 mm

h_1	25 mm
Skaft-Ø d_1	40 mm
l_1	22 mm
h_6	48 mm
h_2	25 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder