

**Værktøjsholder, form B3 radial højre, kort, Skaft-Ø d1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319027 16
GTIN	4067263201168
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

l_2	24 mm
h_5	20 mm
b_1	42 mm
h_6	30 mm
h_1	12 mm
Skaft-Ø d_1	16 mm
h_2	17 mm

l ₁	13 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 16
b ₂	23 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder