

**Værktøjsholder, form B4 radial venstre, kort, Skaft-Ø d1: 30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319037 30
GTIN	4067263201236
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø d ₁	30 mm
l ₁	22 mm
h ₆	38 mm
h ₅	28 mm
b ₂	35 mm

l_2	40 mm
h_1	20 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 30
b_1	70 mm
h_2	29 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder