

Garant

**Profilrømningsindsats, indvendig firkant, metrisk Ø d = 12 mm, WC/C,
Firkant: 10mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293054 10
GTIN	4067263201403
Artikelklasse	29L

Beskrivelse**Udførelse:**

Med højeffektiv belægning (wolframkarbid/kulstof). Optimeret geometri af skæret (hulkeleform) til profilmåling i rustfrit stål.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler **i en arbejdsgang.**

Passer til:

Profilholder nr. 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Bemærk:

- **Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.**
- **Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.**

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	10 mm
Skæremateriale	HM
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm ²	0,06 mm

Tolerance	+ 0,1 til + 0,12 mm
L	21 mm
Profil	Firkant
L ₁	25 mm
Ød	12 mm
Belægning	WC/C
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj