

**Garant**

**Profilrømningsindsats, indvendig firkant, metrisk Ø d = 16 mm, WC/C,  
Firkant: 6mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293057 6
GTIN	4067263201410
Artikelklasse	29L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med højeffektiv belægning (wolframkarbid/kulstof). Optimeret geometri af skæret (hulkeleform) til profilmåling i rustfrit stål.

**Anvendelse:**

Til fremstilling af profiler **i en arbejdsgang.**

**Passer til:**

Profilholder nr. 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

**Bemærk:**

- **Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.**
- **Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.**

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f i INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Nøglestørrelse	6 mm
Skæremateriale	HM

L	13 mm
Tolerance	+ 0,08 til + 0,1 mm
Profil	Firkant
L <sub>1</sub>	40 mm
Ød	16 mm
Belægning	WC/C
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj