

**Værktøjsholder, form B6 radial venstre, lang, Skaft-Ø d1: 30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319057 30
GTIN	4067263201335
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

Farvekode VDI-skaft	VDI 30
h_1	20 mm
b_1	100 mm
l_1	22 mm
Skaft-Ø d_1	30 mm
h_5	28 mm

h ₂	29 mm
b ₂	65 mm
l ₂	40 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder