

**Værktøjsholder, form B6 radial venstre, lang, Skaft-Ø d1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319057 40
GTIN	4067263201342
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjetdyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

l_2	44 mm
b_1	118 mm
Skaft-Ø d_1	40 mm
b_2	75,5 mm
h_2	25 mm
l_1	22 mm

h ₁	25 mm
h ₅	32,5 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 40
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder