



Pendulunderlag plan, udvendigt gevind, svinger tilbage, Gevind M: M10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370060 M10
GTIN	4059245309467
Artikelklasse	37K

Beskrivelse

Udførelse:

- **Enhed af sejhærdet stål og fosfateret.**
- **Kugle sikret mod drejning.**

Automatisk nulstilling til udgangsposition.

Med udvendigt gevind.

Anvendelse:

Fungerer som anslag, anlæg og trykstykke inden for maskinfremstilling.

Bemærk:

Kan kombineres med drejespænder nr. 370085 – 370086 eller spændekrog nr. 370073 og 370074.

Teknisk beskrivelse

Maksimal belastning (statisk)	32 kN
Udvendig Ø D	14 mm
Gevind M	M10
Højde, H ₂	15 mm

H ₁	25 mm
Produkttype	Pendulunderlag