



Pendulunderlag plan, udvendigt gevind, svinger tilbage, Gevind M: M12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370060 M12
GTIN	4059245309474
Artikelklasse	37K

Beskrivelse

Udførelse:

- **Enhed af sejhærdet stål og fosfateret.**
- **Kugle sikret mod drejning.**

Automatisk nulstilling til udgangsposition.

Med udvendigt gevind.

Anvendelse:

Fungerer som anslag, anlæg og trykstykke inden for maskinfremstilling.

Bemærk:

Kan kombineres med drejespænder nr. 370085 – 370086 eller spændekrog nr. 370073 og 370074.

Teknisk beskrivelse

Maksimal belastning (statisk)	64 kN
Udvendig Ø D	20 mm
Gevind M	M12
H ₁	36 mm

Højde, H ₂	18 mm
Produkttype	Pendulunderlag