

**X.LT..ER-D41, X400, Vendeplattestørrelse: 06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221925 06
GTIN	2050002058606
Artikelklasse	28F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Meget tykke vendeskærsplattter med slebet Wiper-fas.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplattestørrelse	06
Type	ST1400
ISO-kode, vendeskærsplatte	XPLT060308-ER-D41
Programmeringsradius ved $a_p$ maks.	1,37 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	X400
Skæremateriale	HM
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,2 - 1,8 mm
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	260 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	240 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	150 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	110 m/min	P
tør	egnet		
Luft	egnet		