




Pendulunderlag rillet, udvendigt gevind, svinger tilbage, Gevind M: M6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370063 M6
GTIN	4059245309627
Artikelklasse	37K

Beskrivelse

Udførelse:

- **Enhed af sejhærdet stål og fosfateret.**
- **Kugle sikret mod drejning.**

Automatisk nulstilling til udgangsposition.

Med udvendigt gevind.

Anvendelse:

Fungerer som anslag, anlæg og trykstykke inden for maskinfremstilling.

Bemærk:

Kan kombineres med drejespænder nr. 370085 – 370086 eller spændekrog nr. 370073 og 370074.

Teknisk beskrivelse

Længde 1	36 mm
Udvendig Ø D	26 mm
Kravelængde L ₂	10 mm
Maksimal belastning (statisk)	64 kN

Gevind M	M6
H ₁	13 mm
Højde, H ₂	9 mm
Produkttype	Pendulunderlag