



Pendulunderlag plan, udvendigt gevind, svinger tilbage, Gevind M: M8



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 370062 M8 |
| GTIN | 4059245309580 |
| Artikelklasse | 37K |

Beskrivelse

Udførelse:

- **Enhed af sejhærdet stål og fosfateret.**
- **Kugle sikret mod drejning.**

Automatisk nulstilling til udgangsposition.

Med udvendigt gevind.

Anvendelse:

Fungerer som anslag, anlæg og trykstykke inden for maskinfremstilling.

Bemærk:

Kan kombineres med drejespænder nr. 370085 – 370086 eller spændekrog nr. 370073 og 370074.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-------|
| Kravelængde L ₂ | 12 mm |
| Længde 1 | 40 mm |
| Udvendig Ø D | 30 mm |
| Gevind M | M8 |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Maksimal belastning (statisk) | 90 kN |
| Højde, H ₂ | 12 mm |
| H ₁ | 18 mm |
| Produkttype | Pendulunderlag |