



## Pendulunderlag plan, udvendigt gevind, svinger tilbage, Gevind M: M10



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370068 M10
GTIN	4059245001019
Artikelklasse	37K

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **Enhed af sejhærdet stål og fosfateret.**
- **Kugle sikret mod drejning.**

Automatisk nulstilling til udgangsposition.

Med udvendigt gevind.

#### Anvendelse:

Fungerer som anslag, anlæg og trykstykke inden for maskinfremstilling.

#### Bemærk:

Kan kombineres med drejespænder nr. 370085 – 370086 eller spændekrog nr. 370073 og 370074.

### Teknisk beskrivelse

Maksimal belastning (statisk)	140 kN
Gevind M	M10
Udvendig Ø D	34 mm
Udv. Ø D <sub>1</sub>	29 mm

## Datablad

Højde H	27 mm
Ø D <sub>3</sub>	13 mm
Produkttype	Pendulunderlag