



## Pendulunderlag plan, udvendigt gevind, svinger tilbage, Gevind M: M8



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370068 M8
GTIN	4059245001002
Artikelklasse	37K

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **Enhed af sejhærdet stål og fosfateret.**
- **Kugle sikret mod drejning.**

Automatisk nulstilling til udgangsposition.

Med udvendigt gevind.

#### Anvendelse:

Fungerer som anslag, anlæg og trykstykke inden for maskinfremstilling.

#### Bemærk:

Kan kombineres med drejespænder nr. 370085 – 370086 eller spændekrog nr. 370073 og 370074.

### Teknisk beskrivelse

Gevind M	M8
Udvendig Ø D	28 mm
Udv. Ø D <sub>1</sub>	23 mm
Maksimal belastning (statisk)	90 kN

## Datablad

Ø D <sub>3</sub>	11 mm
Højde H	21,5 mm
Produkttype	Pendulunderlag