

**Pendulunderlag rillet, udvendigt gevind, svinger tilbage, Gevind M: M6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	370069 M6
GTIN	4059245001040
Artikelklasse	37K

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Enhed af sejhærdet stål og fosfateret.**
- **Kugle sikret mod drejning.**

Automatisk nulstilling til udgangsposition.

Med udvendigt gevind.

Anvendelse:

Fungerer som anslag, anlæg og trykstykke inden for maskinfremstilling.

Bemærk:

Kan kombineres med spændekrog nr. 370073 og 370074.

Teknisk beskrivelse

Gevind M	M6
Udv. Ø D ₁	18 mm
Udvendig Ø D	22 mm
Maksimal belastning (statisk)	50 kN

Datablad

Højde H	16,5 mm
Ø D ₃	8 mm
Produkttype	Pendulunderlag