



## Spændekrog cylindrisk, Type: 2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370076 2
GTIN	4059245030835
Artikelklasse	37K

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Komplet af sejhærdet stål og bruneret.  
Skruehovedet hviler spændekrogen, når det er monteret.

**Anvendelse:**

Direkte indskruring i en rasterboring, også uden forsænkning.  
Til pladsbesparende opspænding af emner.  
Til pladsbesparende opspænding af emner.  
Til installation i individuelle spændeelementer.

**Specialtilbehør:**

Fjedre og cylinderskruer efter forespørgsel

### Teknisk beskrivelse

$F_{maks.}$	8,8 kN
$H_1$	52 mm
Højde, $H_2$	12 mm
B	15 mm

## Datablad

Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Ø D <sub>2</sub>	15 mm
Ø D	20 mm
Ø D <sub>3</sub>	8,5 mm
Produkttype	Spændekrog