

**X.LW...SR-S, SC6525, Vendeplattestørrelse: 09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221926 09
GTIN	2050001735188
Artikelklasse	28E

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget tykke vendeskærsplattter med slebet Wiper-fas.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivelse

Type	ST1400
Vendeplattestørrelse	09
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDLW090408-SR-D
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	2,01 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	SC6525
Skæremateriale	HM
Tilspænding f_z pr. tand	0,2 - 3 mm

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	340 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	260 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	210 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	155 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		