


**PNMU 1205 ANER-SM, PR1525, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222806 ST1400
GTIN	4960664671212
Artikelklasse	25A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,07 – 0,27 mm

Teknisk beskrivelse

Type	ST1400
Tilspænding f_z pr. tand	0,07 – 0,27 mm
Antal skift/skær	10
ISO-kode, vendeskærsplatte	PNMU 1205 ANER-SM
Type	PR1525
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	140 m/min	M
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		