

**PNMU 1205 ANER-GH, PR1525, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222807 ST1400
GTIN	4960664671205
Artikelklasse	25A

**Beskrivelse****Bemærk:**Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$ .Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,2 – 0,65 mm**Teknisk beskrivelse**

Type	ST1400
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,2 – 0,65 mm
Antal skift/skær	10
ISO-kode, vendeskærsplatte	PNMU 1205 ANER-GH
Type	PR1525
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	M
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		