

**PNEU 1205 ANER-Wiper, TN100M, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222825 ST1400
GTIN	4960664671243
Artikelklasse	25A

Beskrivelse**Udførelse:**

WIPER-vendeplatter til bedste overfladekvalitet. Kun 1 Wiper-vendeplatte pr. bestykning. **Vær opmærksom på korrekt montering!**

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivelse

Type	ST1400
Antal skift/skær	10
ISO-kode, vendeskærsplatte	PNEU 1205 ANER
Type	TN100M
Skæremateriale	Cermet
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	140 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	180 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		