

# Yale

## Hejseværk AL med kæde i rundstål, Bæreevne: 3t



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086012 3
GTIN	4025092051224
Artikelklasse	08Y

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Robust konstruktion af ekstra hård **aluminiumslegering** i kompakt opbygning med lav egenvægt. Letgående **kædefrikobling**.

**Nålelejerne** giver et let løb. Kædestyret, der er indstøbt i kabinettet, sikrer et fejlfrit kædeforløb.

#### Anvendelse:

Primært til **mobile opgaver** med begrænset krav til løftekraften.

#### Bemærk:

Ved funktionsprincippet **gevindlastrykbremse** skaber lasten selv det aksiale bremsetryk, derfor er det proportionalt med lastens størrelse. Lasten holdes sikkert i enhver position, men ved sænkning skal forskellen mellem bremse- og lastmoment overvindes. Alle YALE-universalmaskiner er udstyret med dette system.

Den automatiske **kædefrikobling** gør det muligt **hurtigt at sætte den ubelastede kæde** på en krankrog, ved lastpåvirkning lukker **gevindlastrykbremsen** automatisk igen, og lasten holdes sikkert.

**Glidekoblingen** (valgfrit efter ønske) forhindrer en for stor lastoptagelse og øger således løftegrejets levetid.

### Teknisk beskrivelse

Antal kædestreng	1
Hus, materiale	Aluminiumslegering
Kædefrikobling	ja
Normalløftehøjde	1,5 m
Bæreevne t	3 t
Bæreevne	3000 kg
Vægt	18 kg
Produkttype	Hejseværk / kædetræk