

Garant**Vendeplatttekorthulsbor kombiskraft, 3×D, Ø DC m7: 19,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232300 19,5
GTIN	4045197345950
Artikelklasse	21S

Beskrivelse**Udførelse:****Høj stabilitet og optimal processikkerhed.****Anvendelse:****Til stående og roterende brug.**Til boring uden tilbagetrækningsridser og nøjagtig målfasthed (ca. $\pm 0,1$ mm).**Passer også til maskiner med lav drivkraft.** Specielt til **MTC- (Multi Task Cutting)** brug på den nye generation af dreje-/fræsecentre (**MTM**).

Med vendeplatter nr. 232400 – 232780.

Passer til:

Vendeplatter WOEX 030204.

Bemærk:**VIGTIGT!**

Når boret kommer igennem, falder der en skive af.

Fare for ulykker ved roterende emner.

Sørg for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Trinværktøjer op til 2 trin kan leveres på forespørgsel i henhold til dine ønsker. (Mindste ordremængde: 2 stk.).

Forespørgselsformularen kan findes i e-butikken på produktsiden under „Formularer“.

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L ₁	60 mm
Skaft-Ø D _s	25 mm
Antal skær Z	1
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 030204

Vendeplatteskruesæt	239700 6IP (0,6 Nm)
Skaftlængde L_s	56 mm
Nominel $\varnothing D$	19,5
Samlet længde L	140 mm
Maks. justeringsgrænse V_{max}	0,25 mm
Udhængslængde L_A	84 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	3×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boranvendelse	Centrerboring
Boranvendelse	Skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Fordybning
Boranvendelse	Skrå udgang
Boranvendelse	Konveks
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 6IP	239700 6IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,6 Nm	211750 0,6