

**Garant****Vendeplatttekorthulsbor kombiskraft, 3×D, Ø DC m7: 43mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232300 43
GTIN	4045197346230
Artikelklasse	21S

**Beskrivelse****Udførelse:****Høj stabilitet og optimal processikkerhed.****Anvendelse:****Til stående og roterende brug.**Til boring uden tilbagetrækningsridser og nøjagtig målfasthed (ca.  $\pm 0,1$  mm).**Passer også til maskiner med lav drivkraft.** Specielt til **MTC- (Multi Task Cutting)** brug på den nye generation af dreje-/fræsecentre (**MTM**).

Med vendeplatter nr. 232400 – 232780.

**Passer til:**

Vendeplatter WOEX 06T304.

**Bemærk:****VIGTIGT!**

Når boret kommer igennem, falder der en skive af.

Fare for ulykker ved roterende emner.

Sørg for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

**Trinværktøjer op til 2 trin kan leveres på forespørgsel i henhold til dine ønsker. (Mindste ordremængde: 2 stk.).**

Forespørgselsformularen kan findes i e-butikken på produktsiden under „Formularer“.

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	239700 10IP (2,8 Nm)
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 06T304
Nyttelængde L <sub>1</sub>	129 mm

Antal skær Z	1
Skaftlængde $L_s$	60 mm
Nominel $\varnothing D$	43
Samlet længde L	228 mm
Maks. justeringsgrænse $V_{max}$	1 mm
Udhængslængde $L_A$	168 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	3×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boranvendelse	Centrerboring
Boranvendelse	Skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Fordybning
Boranvendelse	Skrå udgang
Boranvendelse	Konveks
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Produkttype	Vendeplattebor

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 10IP	239700 10IP