

Yale

Tandhjulstalje VS III, Bæreevne: 0,5t



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086020 0,5
GTIN	4025092949545
Artikelklasse	08X

Beskrivelse

Udførelse:

Alle taljer med tandhjul er testet fra fabrikken med overlast og leveres med betjeningsvejledning og testcertifikat.

Konstruktion helt i stål. Nåle- og kugleleje på alle roterende dele. Automatisk lasttrykbremse. Smedet lastkrog, der kan drejes 360°.

Bemærk:

Bæreevne op til 20 t, kædekammer og overbelastningssikring på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Hus, materiale	helt i stål
Bæreevne t	0,5 t
Normalløftehøjde	3 m
Antal kædestreng	1
Løftkraft ved nom. last	21 daN
Bæreevne	500 kg

Vægt	9 kg
Produkttype	Talje