

Garant**Vendeplatttekorthulsbor kombiskraft, 3×D, Ø DC m7: 15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232300 15
GTIN	4045197335883
Artikelklasse	21S

Beskrivelse**Udførelse:****Høj stabilitet og optimal processikkerhed.****Anvendelse:****Til stående og roterende brug.**Til boring uden tilbagetrækningsridser og nøjagtig målfasthed (ca. $\pm 0,1$ mm).**Passer også til maskiner med lav drivkraft.** Specielt til **MTC- (Multi Task Cutting)** brug på den nye generation af dreje-/fræsecentre (**MTM**).

Med vendeplatter nr. 232400 – 232780.

Passer til:

Vendeplatter WOEX 030204.

Bemærk:**VIGTIGT!**

Når boret kommer igennem, falder der en skive af.

Fare for ulykker ved roterende emner.

Sørg for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Trinværktøjer op til 2 trin kan leveres på forespørgsel i henhold til dine ønsker. (Mindste ordremængde: 2 stk.).

Forespørgselsformularen kan findes i e-butikken på produktsiden under „Formularer“.

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L ₁	45 mm
Antal skær Z	1
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 030204
Vendeplatteskruesæt	239700 6IP (0,6 Nm)

Skaft-Ø D _s	25 mm
Skaftlængde L _s	56 mm
Nominel Ø D	15
til tomme-Ø	19/32 tommer
Samlet længde L	125 mm
Maks. justeringsgrænse V _{max}	0,5 mm
Udhængslængde L _A	69 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	3×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Bor anvendelse	Centrerboring
Bor anvendelse	Skrå forboring
Bor anvendelse	Betinget tværboring
Bor anvendelse	Fordybning
Bor anvendelse	Skrå udgang
Bor anvendelse	Konveks
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 6IP	239700 6IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,6 Nm	211750 0,6