

**Garant****XDLT 09T308 ER, HU7810, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212943 ALU
GTIN	4045197581600
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks}}$

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,79 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: XDLT 09T308 ER

Type: ALU

Hjørneradius: 0,8 mm

Programmeringsradius ved  $a_{p \text{ maks}}$ : 1,99 mm

**Teknisk beskrivelse**

Type	ALU
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDLT 09T308 ER
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks}}$	1,99 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HU7810
Skæremateriale	HM

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	1,15 mm
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,79 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	1200 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	1500 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	1100 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		