

Garant**Planfræser 43° Octo, med boring, Ø D / antal skær Z: 50/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213300 50/6
GTIN	4045197131010
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

43° planfræser med op til 8 vendeskær pr. vendeskærsplatte.

Anvendelse:

Takket være den fremragende positive geometri opnås meget flotte overflader. Blødt skærende planfræser.

Bemærk:

For at kunne anvende alle **8 skær** skalvendeplatten **altid drejes i den angivne retning**.

Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$.

$a_{p \text{ maks.}}$ 2,2 mm: (**Z = 8**),

$a_{p \text{ maks.}}$ 3,5 mm: (**Z = 7**).

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Holdeboring-Ø	22 mm
Vendeplatteskruesæt	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Skær-Ø D_c	50 mm

Maks. udv. $\varnothing D_{\text{maks}}$	59 mm
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	40 mm
passende vendeskærsplatter	OF.. 050405
Antal skær Z	6
Indstillingsvinkel κ	43 grader
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	43 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219808
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP