


Garant**XDLW 09T308 SR, HB7525, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212948 ST1400
GTIN	4045197581648
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks}}$ Tilspænding f_z pr. tand: 0,79 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: XDLW 09T308 SR

Type: ST1400

Hjørneradius: 0,8 mm

Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$: 1,99 mm**Teknisk beskrivelse**

Type	ST1400
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDLW 09T308 SR
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	1,99 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7525
Skæremateriale	HM

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	1,15 mm
Tilspænding f_z pr. tand	0,79 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		