

Garant**Vendeplatttekorthulsbor kombiskaft Skaft-Ø 20 mm, 3xD, Ø DC m7: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232302 16
GTIN	4045197351722
Artikelklasse	21S

Beskrivelse**Udførelse:**

Høj stabilitet og optimal processikkerhed.

Med **skaft-Ø 20 mm**, især til **drevne værktøjer** (se gruppe 31).

Anvendelse:

Til stående og roterende brug.

Til boring uden tilbagetrækningsridser og nøjagtig målfasthed (ca. $\pm 0,1$ mm).

Passer også til maskiner med lav drivkraft. Specielt til **MTC- (Multi Task Cutting)** brug på den nye generation af dreje-/fræsecentre (**MTM**).

Med vendeplatter nr. 232400 – 232780.

Passer til:

Vendeplatter WOEX 030204.

Bemærk:

Trinværktøjer op til 2 trin kan leveres på forespørgsel i henhold til dine ønsker. (Mindste ordremængde: 2 stk.).

Forespørgselsformularen kan findes i e-butikken på produktsiden under „Formularer“.

VIGTIGT!

Når boret kommer igennem, falder der en skive af.

Fare for ulykker ved roterende emner.

Sørg for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærspalte	WOEX 030204
Skaft-Ø D _s	20 mm
Antal skær Z	1

Nyttelængde L_1	48 mm
Vendeplatteskruesæt	239700 6IP (0,6 Nm)
Skaftlængde L_s	50 mm
Nominel $\varnothing D$	16
Samlet længde L	122 mm
Maks. justeringsgrænse V_{max}	0,5 mm
Udhængslængde L_A	72 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	3xD
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boranvendelse	Centrerboring
Boranvendelse	Skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Fordybning
Boranvendelse	Skrå udgang
Boranvendelse	Konveks
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 6IP	239700 6IP