


**Garant****Feedking high-performance-fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 100/7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212910 100/7
GTIN	4045197514394
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Dynamisk** virkende skærgeometri af hensyn til optimale tilspændingsværdier. Ekstremt rolig gang takket være **selvstabiliserende vendeplatteunderlag**. **Optimeret geometri** af hensyn til reduceret skærekraft, derved **lavere belastning af hovedspindlet**.

**Fordel:**

Særlig økonomisk på grund af **meget stabile 4-skærs** vendeplatter.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	1,8 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	50 mm
Ø $D_3$	79 mm
Holdeboring-Ø	32 mm
passende vendeskærsplatter	XD..120408

Skær-Ø $D_c$	100 mm
Vendeplatteskruesæt	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Antal skær Z	7
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø $D_{min}$	179 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{maks}$	198 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	1,85 mm
Rampinglængde L for $\alpha_{maks}$	78,5 mm
Rampingvinkel $\alpha_{maks}$	0,22 grader
Serie	FeedKing
Indstillingsvinkel $\kappa$	12 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219800