

Yale

Tandhjulstalje VS III, Bæreevne: 1t



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086020 1
GTIN	4025092078726
Artikelklasse	08X

Beskrivelse

Udførelse:

Alle taljer med tandhjul er testet fra fabrikken med overlast og leveres med betjeningsvejledning og testcertifikat.

Konstruktion helt i stål. Nåle- og kugleleje på alle roterende dele. Automatisk lasttrykbremse. Smedet lastkrog, der kan drejes 360°.

Bemærk:

Bæreevne op til 20 t, kædekammer og overbelastningssikring på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Hus, materiale	helt i stål
Bæreevne	1000 kg
Normalløftehøjde	3 m
Løftkraft ved nom. last	24 daN
Antal kædestreng	1
Bæreevne t	1 t

Vægt	11,5 kg
Produkttype	Talje