

**Garant**
**XDLW 09T308 ER, HB7720, Type: HART**


## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212954 HART
GTIN	4045197581686
Artikelklasse	21A

## Beskrivelse

### Bemærk:

Vejledende værdier for  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks}}$

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,43 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: XDLW 09T308 ER

Type: HÅRD

Hjørneradius: 0,8 mm

Programmeringsradius ved  $a_{p \text{ maks.}}$ : 1,99 mm

## Teknisk beskrivelse

Type	HÅRD
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDLW 09T308 ER
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	1,99 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7720
Skæremateriale	HM

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	1,15 mm
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,43 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning