


**Garant****XDLT 120408 ER, HB7720, Type: HART****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212974 HART
GTIN	4045197581785
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Bemærk:**Vejledende værdier for  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks}}$ Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,57 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: XDLT 120408 ER

Type: HÅRD

Hjørneradius: 0,8 mm

Programmeringsradius ved  $a_{p \text{ maks.}}$ : 2,6 mm**Teknisk beskrivelse**

Type	HÅRD
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDLT 120408 ER
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	2,6 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7720
Skæremateriale	HM

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	1,8 mm
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,57 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning