

**SPMT 1806 EDSR-NB3T, PR1230, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	224017 ST1400
GTIN	4960664547074
Artikelklasse	25A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Special vendeskærsplattegeometri sørger for reducerede skærekræfter og forbedret spånbrudning. Alle typer med **Wiper-skær** af hensyn til hurtig tilspænding.

**Anvendelse:**

**NB2T / NB3T:** Perfekt til **afbrudte snit**, høj skæreydelse og hurtig tilspænding.

**Bemærk:**

**Fræsere bestykses skiftevis med samme antal vendeplatter med form NB2 og NB3.** Vær opmærksom på placeringsanvisninger på holderen.

Vejledende værdier for  $a_e = 1 \times D$ .

Anvendelse: Skrubbearbejdning

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,06 - 0,25 mm

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,06 - 0,25 mm
Type	ST1400
ISO-kode, vendeskærsplatte	SPMT 1806 EDSR-NB3T
Type	PR1230

Skæremateriale	HM
Anvendelse	Skrubbearbejdning
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	160 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		