

Garant**Planfræser 43° Octo, med boring, Ø D / antal skær Z: 40/5mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 213300 40/5 |
| GTIN | 4045197130990 |
| Artikelklasse | 210 |

Beskrivelse**Udførelse:**

43° planfræser med op til 8 vendeskær pr. vendeskærsplade.

Anvendelse:

Takket være den fremragende positive geometri opnås meget flotte overflader. Blødt skærende planfræser.

Bemærk:

For at kunne anvende alle **8 skær** skalvendingen **altid drejes i den angivne retning**.

Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$.

$a_{p \text{ maks.}}$ 2,2 mm: (**Z = 8**),

$a_{p \text{ maks.}}$ 3,5 mm: (**Z = 7**).

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Maks. udv. Ø D_{maks} | 49 mm |
| Skær-Ø D_c | 40 mm |
| Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$ | 40 mm |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| passende vendeskærsplatter | OF.. 050405 |
| Vendeplatteskruesæt | 219808 (15IP; 3,8 Nm) |
| Holdeboring-Ø | 16 mm |
| Antal skær Z | 5 |
| Indstillingsvinkel κ | 43 grader |
| Skaftudførelse | med boring |
| Indstillingsvinkel κ | 43 grader |
| Fræseanvendelse | Ramping |
| Deling af skærene | ulige |
| Indvendig køling | ja |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard |
| Produkttype | Planfræser |

Tilbehør

| | |
|---|-------------|
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm | 211750 3,8 |
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP | 674252 15IP |
| Vendeplatteskruesæt 10 dele | 219808 |