

**Hjørnefræser 90° MEW, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 16/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225200 16/2
GTIN	4960664648061
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:
Rentabel med 4 skær.

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	10 mm
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Skær-Ø D_c	16 mm
passende vendeskærsplatter	LOMU..
Samlet længde $L_{i,alt}$	100 mm
Udhængslængde L_1	26 mm
Vendeplattestørrelse	10
Skaft-Ø D_s h6	16 mm
Antal skær Z	2
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer

229713