

Garant**WOEX 06T304 E, HB7635, Type: INOX**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 232770 INOX |
| GTIN | 4045197346698 |
| Artikelklasse | 21E |

Beskrivelse

Passer til :

GARANT vendeplattetekorthulsbor nr. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Spåntagningsstrategi: MTC

Tilspænding f: 0,12 mm/o

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Tilspænding f | 0,12 mm/o |
| Antal skift/skær | 3 |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 06T304 E |
| Type | HB7635 |
| Skæremateriale | HM |
| Spåntagningsstrategi | MTC |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til boring |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 275 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 275 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 215 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | egnet | 165 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | betinget egnet | 165 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | betinget egnet | 80 m/min | S |
| våd, maksimal | egnet | | |