

Garant**WOEX 030204 F, HB7310, Type: ALU**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232460 ALU
GTIN	4045197346414
Artikelklasse	21E

Beskrivelse

Passer til :

GARANT vendeplattetekorthulsbor nr. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Spåntagningsstrategi: MTC

Tilspænding f: 0,05 mm/o

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 mm/o
Antal skift/skær	3
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 030204 F
Type	HB7310
Skæremateriale	HM
Spåntagningsstrategi	MTC
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	350 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	200 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	200 m/min	N
CuZn	egnet	300 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	betinget egnet	150 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		