

Yale

Hejseværk med kæde i rundstål, Bæreevne: 0,5t



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086015 0,5
GTIN	4025092077675
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse

Udførelse:

Maskiner med **hus i pladestål**, ekstremt lav vægt, standard**kædefrikobling**, **lav konstruktionshøjde**, **drejelige** lejer, smedet krog. Universalmaskine Model "Yalehandy". Kompakt apparat (konstruktionslængde 282 mm).

Anvendelse:

Alsidig universalmaskine. Også til meget krævende betingelser.

Bemærk:

Ved funktionsprincippet **gevindlasttrykbremse** skaber lasten selv det aksiale bremsetryk, derfor er det proportionalt med lastens størrelse. Lasten holdes sikkert i enhver position, men ved sænkning skal forskellen mellem bremse- og lastmoment overvindes. Alle YALE-universalmaskiner er udstyret med dette system.

Den automatiske **kædefrikobling** gør det muligt **hurtigt at sætte den ubelastede kæde** på en krankrog, ved lastpåvirkning lukker **gevindlasttrykbremsen** automatisk igen, og lasten holdes sikkert.

Glidekoblingen (valgfrit efter ønske) forhindrer en for stor lastoptagelse og øger således løftegrejets levetid.

Teknisk beskrivelse

Hus, materiale	Stål
min. længde mellem krogene	282 mm
Antal kædestreng	1
Normalløftehøjde	1,5 m
Bæreevne t	0,5 t
Kædefrikobling	ja
Bæreevne	500 kg
Vægt	2,8 kg
Produkttype	Hejseværk / kædetræk