

**Garant****WOEX 06T304 S, HB7630, Type: ST1400**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232710 ST1400
GTIN	4045197346636
Artikelklasse	21E

## Beskrivelse

**Passer til :**

GARANT vendeplattetekorthulsbor nr. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Spåntagningsstrategi: MTC

Tilspænding f: 0,12 mm/o

## Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,12 mm/o
Antal skift/skær	3
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 06T304 S
Type	HB7630
Skæremateriale	HM
Spåntagningsstrategi	MTC
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

## Brugerdata

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	275 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	275 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	215 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	125 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	125 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	175 m/min	K
våd, maksimal	egnet		