

**Garant****WOEX 05T304 S, HB7305, Type: GG**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232600 GG
GTIN	4045197346537
Artikelklasse	21E

### Beskrivelse

**Passer til :**

GARANT vendeplattetekorthulsbor nr. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Spåntagningsstrategi: MTC

Tilspænding f: 0,2 mm/o

### Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,2 mm/o
Antal skift/skær	3
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 05T304 S
Type	HB7305
Skæremateriale	HM
Spåntagningsstrategi	MTC
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
GG (G)	egnet	175 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		