

Garant**WOEX 040304 S, HB7305, Type: GG**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232500 GG
GTIN	4045197346445
Artikelklasse	21E

Beskrivelse

Passer til :

GARANT vendeplattetekorthulsbor nr. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Spåntagningsstrategi: MTC

Tilspænding f: 0,14 mm/o

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,14 mm/o
Antal skift/skær	3
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 040304 S
Type	HB7305
Skæremateriale	HM
Spåntagningsstrategi	MTC
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
GG (G)	egnet	175 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		