

Garant**WOEX 06T304 S, HB7635, Type: ST900**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232720 ST900
GTIN	4045197346643
Artikelklasse	21E

Beskrivelse

Passer til :

GARANT vendeplattetekorthulsbor nr. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Spåntagningsstrategi: MTC

Tilspænding f: 0,14 mm/o

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,14 mm/o
Antal skift/skær	3
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 06T304 S
Type	HB7635
Skæremateriale	HM
Spåntagningsstrategi	MTC
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	275 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	275 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	215 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	80 m/min	S
våd, maksimal	egnet		