

Garant**WOEX 05T304 S, HB7630, Type: ST1400**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232610 ST1400
GTIN	4045197346544
Artikelklasse	21E

Beskrivelse

Passer til :

GARANT vendeplattetekorthulsbor nr. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Spåntagningsstrategi: MTC

Tilspænding f: 0,1 mm/o

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 mm/o
Antal skift/skær	3
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 05T304 S
Type	HB7630
Skæremateriale	HM
Spåntagningsstrategi	MTC
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	275 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	275 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	215 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	125 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	125 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	175 m/min	K
våd, maksimal	egnet		